


Befestigungen







Systeme und Serien







BEFESTIGUNGEN

Stützklappgriffe/Wandstützgriffe	738 – 740
Klappsitze	738 – 739
Rückenstützen	741 – 742
Rosettenbefestigung	742 – 743
Sonstiges	743 – 744








Befestigungen







Befestigungsart für:		Duschspritzschutz, Wandstütz- und Stützklappgriffe 801/805 Classic Klappsitze mobile Klappsitze 950... mobile Stützklappgriffe 950... Stützklappgriffe und Klappsitze System 900 Klappsitze 802 LifeSystem ohne Höhenverstellung	Stützklappgriffe 802 LifeSystem ohne Höhenverstellung
Zur Befestigung an Wänden aus:			
	Beton > C20/C25 Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493	BM17.2 Lieferumfang 2 Edelstahlschrauben M 10 x 30 2 Innengewindehülsen M 10 x 110 Zusätzlich Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311) oder bauseits zu stellen Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti) Auspressgerät HDM (Hilti)	BM17.3 Lieferumfang 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Innengewindehülsen M10 x 110 3 Scheiben ø 22 x 5 Zusätzlich Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311) oder bauseits zu stellen Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti) Auspressgerät HDM (Hilti)
	Beton > C20/C25	BM10.2 Lieferumfang 2 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 2 Dübel HILTI HUD 14 x 70	BM10.3 Lieferumfang 3 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 3 Dübel HILTI HUD 14 x 70 3 Scheiben ø 22 x 5
	Porenbeton (> P2)	BM11.2 Lieferumfang 2 Edelstahlschrauben M10 x 30 2 Siebhülsen HIT-SC 22 x 85 2 Innengewindehülsen HIT-IC Zusätzlich Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) oder bauseits zu stellen Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti) marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100	BM11.3 Lieferumfang 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Siebhülsen HIT-SC 22 x 85 3 Innengewindehülse HIT-IC 3 Scheiben ø 22 x 5 Zusätzlich Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) oder bauseits zu stellen Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti) marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100
	Leichtbauwände mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)	BM12.2 Lieferumfang 2 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95	BM12.3 Lieferumfang 3 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 3 Scheiben ø 22 x 5
	Leichtbauwände mit integrierten Stahlplatten, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation	BM13.2 Lieferumfang 2 Edelstahlschrauben M10 x 60	BM13.3 Lieferumfang 3 Edelstahlschrauben M10 x 60 3 Scheiben ø 22 x 5
 	Mit Siebhülse ø 18 mm · Hohlblockstein aus Beton · Hochlochziegel · Hohlblöcke aus Leichtbeton · Haufwerksporiger Leichtbeton Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036 Ohne Siebhülse · Vollziegel · Kalksandlochstein	BM18.2 Lieferumfang 2 Edelstahlschrauben M10 x 30 2 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85 2 Innengewindehülsen HIT-IC Zusätzlich Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) oder bauseits zu stellen Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti)	BM18.3 Lieferumfang 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85 3 Innengewindehülsen HIT-IC 3 Scheiben ø 22 x 5 Zusätzlich Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) oder bauseits zu stellen Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti)

Befestigungsart für:		Wandstütz- und Stützklappgriffe 950...	Klappsitze 801 Klappsitze 802 LifeSystem mit Höhen- verstellung Stützklappgriffe 802 LifeSystem mit Höhen- verstellung Höhenverstellbare Platte 950.50.10260
Zur Befestigung an Wänden aus:			
 Beton > C20/C25 Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493	BM17.4 Lieferumfang 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Innengewindehülsen M10 x 110 1 Scheibe ø 22 x 5 Zusätzlich Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311) oder bauseits zu stellen Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti) Auspressgerät HDM (Hilti)	BM27.4 Lieferumfang 4 Edelstahlschrauben M10 x 30 4 Innengewindehülsen M10 x 110 Zusätzlich Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311) oder bauseits zu stellen Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti) Auspressgerät HDM (Hilti)	
 Beton > C20/C25	BM10.4 Lieferumfang 3 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 3 Dübel HILTI HUD 14 x 70 1 Scheibe ø 22 x 5	BM20.4 Lieferumfang 4 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 4 Dübel HILTI HUD 14 x 70	
 Porenbeton (> P2)	BM11.4 Lieferumfang 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Siebhülsen HIT-SC 22 x 85 3 Innengewindehülsen HIT-IC 1 Scheibe ø 22 x 5 Zusätzlich Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) oder bauseits zu stellen Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti) marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100)	BM21.4 Lieferumfang 4 Edelstahlschrauben M10 x 30 4 Siebhülsen HIT-SC 22 x 85 4 Innengewindehülsen HIT-IC Zusätzlich Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) oder bauseits zu stellen Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti) marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100)	
 Leichtbauwände mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)	BM12.4 Lieferumfang 3 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 1 Scheibe ø 22 x 5	BM22.4 Lieferumfang 4 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95	
 Leichtbauwände mit integrierten Stahlplatten, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation	BM13.4 Lieferumfang 3 Edelstahlschrauben M10 x 60 1 Scheibe ø 22 x 5	BM23.4 Lieferumfang 4 Edelstahlschrauben M10 x 60	
 Mit Siebhülse ø 18 mm · Hohlblockstein aus Beton · Hochlochziegel · Hohlblöcke aus Leichtbeton · Haufwerksporiger Leichtbeton Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036  Ohne Siebhülse · Vollziegel · Kalksandlochstein	BM18.4 Lieferumfang 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85 3 Innengewindehülsen HIT-IC 1 Scheibe ø 22 x 5 Zusätzlich Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) oder bauseits zu stellen Injektionsmörtel HIT-HY 270 (Hilti)	BM28.4 Lieferumfang 4 Edelstahlschrauben M10 x 30 4 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85 4 Innengewindehülsen HIT-IC Zusätzlich Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) oder bauseits zu stellen Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti)	

Befestigungen

Befestigungsart für:	Abdecksatz mit Befestigung für: Wandstütz- und Stützklappgriffe 801/805 Classic Duschspritzschutz 801/805 Classic
Zur Befestigung an Wänden aus:	
 Porenbeton (> P2)	36359 Lieferumfang* 2 Edelstahlschrauben 2 Ankerhülsen 2 Siebhülsen, ø 22 mm 2 Kappen 2 Unterteile Zusätzlich Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) oder bauseits zu stellen Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti) marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100)
 Leichtbauwände mit Hinterfüterung aus Schicht-holzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)	36358 Lieferumfang* 2 Edelstahlschrauben 2 Edelstahl-Rampamuffen 2 Kappen 2 Unterteile
 Leichtbauwände mit integrierten Stahlplatten, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation	36357 Lieferumfang* 2 Edelstahlschrauben 2 Kappen 2 Unterteile
 Mit Siebhülse ø 18 mm · Hohlblockstein aus Beton · Hochlochziegel · Hohlblöcke aus Leichtbeton · Haufwerksporiger Leichtbeton Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036 Ohne Siebhülse · Vollziegel · Kalksandlochstein 	63055 Lieferumfang* 2 Edelstahlschrauben 2 Ankerhülsen 2 Siebhülsen, ø 18 mm 2 Kappen 2 Unterteile Zusätzlich Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) oder bauseits zu stellen Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti)

* 2 Kappen aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
2 Unterteile aus hochwertigem schwarzem Polyamid

Befestigungsart für:	Rückenstützen 801/805 Classic beidseitig	Rückenstützen 801/805 Classic einseitig
Zur Befestigung an Wänden aus:		
 Beton > C20/C25 Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493	BM10.2.1 Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM10.2, BM17.2 Lieferumfang** 2 Edelstahl-Spezialschrauben $\varnothing$ 10 x 95 2 Zentrierhülsen $\varnothing$ 20/ $\varnothing$ 11 x 11,5 2 Dübel HILTI HUD 14 x 70	BM10.2.2 Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM10.2, BM17.2 Lieferumfang** 1 Edelstahl-Spezialschrauben $\varnothing$ 10 x 95 1 Zentrierhülsen $\varnothing$ 20/ $\varnothing$ 11 x 11,5 1 Dübel HILTI HUD 14 x 70
 Mit Siebhülse $\varnothing$ 18 mm · Hohlblockstein aus Beton · Hochlochziegel · Hohlblöcke aus Leichtbeton · Haufwerksporiger Leichtbeton Ohne Siebhülse · Vollziegel · Kalksandlochstein  Mit Siebhülse $\varnothing$ 22 mm · Porenbeton (> P2) 	BM11.2.1 Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM11.2, BM18.2 Lieferumfang** 2 Edelstahl-Spezialschrauben M10 x 30 2 Zentrierhülsen $\varnothing$ 20/ $\varnothing$ 11 x 11,5	BM11.2.2 Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM11.2, BM18.2 Lieferumfang** 1 Edelstahl-Spezialschrauben M10 x 30 1 Zentrierhülsen $\varnothing$ 20/ $\varnothing$ 11 x 11,5
 Leichtbauwände mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)	BM12.2.1 Zur Befestigung Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM12.2 Lieferumfang** 2 Edelstahl-Spezialschrauben $\varnothing$ 10 x 95 2 Zentrierhülsen $\varnothing$ 20/ $\varnothing$ 11 x 11,5	BM12.2.2 Zur Befestigung Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM12.2 Lieferumfang** 1 Edelstahl-Spezialschrauben $\varnothing$ 10 x 95 1 Zentrierhülsen $\varnothing$ 20/ $\varnothing$ 11 x 11,5
 Leichtbauwände mit integrierten Stahlplatten, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation	BM13.2.1 Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM13.2 Lieferumfang** 2 Edelstahl-Spezialschrauben M10 x 60 2 Zentrierhülsen $\varnothing$ 20/ $\varnothing$ 11 x 11,5	BM13.2.2 Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM13.2 Lieferumfang** 1 Edelstahl-Spezialschrauben M10 x 60 1 Zentrierhülsen $\varnothing$ 20/ $\varnothing$ 11 x 11,5

****Bitte beachten:**
Lieferumfang beinhaltet nur Befestigungsmaterial für Rückenstütze.
Befestigungsmaterial für Stützklappgriff bitte separat bestellen.

200266

Hilti HIT-HY 270 Injektionsmörtel in Folienkartusche

- Zur Ergänzung der Befestigung an Wänden aus:
- Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036**
- Vollziegel, Kalksandlochstein, Hohlblockstein aus Beton, Hochlochziegel, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Haufwerksporiger Leichtbeton

Ohne bauliche Zulassung

- Porenbeton (> P2)
- zur Ergänzung der Befestigung von Wandstütz- und Stützklappgriffen, Klappsitzen, Duschspritzschutz und Rückenstützen
- bereitzustellen für die HEWI Befestigungsmaterialien BM11.2, BM11.3, BM18.2, BM18.3, BM21.4, BM28.4, BM41.6, BM48.6, 36359, 62323, 63055, 63056
- inkl. 2 Lochstein-Mischer, Inhalt 330 ml


Bauseits zu stellen: Auspressgerät HDM (Hilti)

200311

Hilti HIT-HY 200A Injektionsmörtel in Folienkartusche

- zur Ergänzung der Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
- Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493**
- zur Ergänzung der Befestigung von Wandstütz- und Stützklappgriffen, Klappsitzen und Duschspritzschutz
- bereitzustellen für die HEWI Befestigungsmaterialien BM17.2, BM17.3, BM17.4, BM27.4
- inkl. 2 Lochstein-Mischer, Inhalt 330 ml

Bauseits zu stellen: Auspressgerät HDM (Hilti)



BM210

HEWI Befestigungsmaterial

- für Rosettenbefestigung an der Wand

Stangensystem 801/805 Classic

Vorhangstangen 801/805 Classic

Lieferumfang pro Rosette

- 2 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70
- 2 Universaldübel 8/40

BM211

Stangensystem 801/805 Classic

Lieferumfang pro Rosette

- 3 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70
- 3 Universaldübel 8/40

BM214

Deckenabhängungen 801/805 Classic

Lieferumfang pro Rosette

- 2 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70
- 2 Universaldübel 8/40
- 1 Stiftschraube M12 x 90

Bei der Montage auf Leichtbauwänden benötigt man eine Hinterfüterung, z. B. Schichtholzplatten, wasserfest verleimt > 20 mm dick.



BM1211
BM1211B


HEWI Befestigungssatz

für Badetuchhalter 477.30... u. Wannengriffe 477.31... ohne Rosetten

- zur nachträglichen Umrüstung von Badetuchhaltern und Wannengriffen
- $\varnothing$ 28 mm auf Befestigung mit Rosetten
- Rosetten $\varnothing$ 60 mm
- inkl. Befestigungsmaterial, bestehend aus:
3 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70
3 Universaldübeln 8/40

- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.




BM1220

Befestigungsmaterial für WC-Papierhalter 162.21.100... und 162.21.200...

Lieferumfang

- 1 Sockel WC-Papierhalter System 162
- 2 Edelstahlschrauben 4 x 50
- 2 Universaldübel 6/36
- 1 Winkelschraubendreher




BM1221

Befestigungsmaterial für Einzelhaken und Reservepapierhalter 162.90.010... und 162.21.300...

Lieferumfang

- 1 Sockel Haken oder Reservepapierhalter System 162
- 1 Edelstahlschraube 4 x 50
- 1 Universaldübel 6/36
- 1 Winkelschraubendreher



BM1263.2

Befestigungsmaterial für Stangensystem 950...

- zur Befestigung an der Wand mit Rosetten


Lieferumfang für 2 Rosettenbefestigungen

- 2 Befestigungsbleche Stütze 950
- 6 x Edelstahlschrauben 5 x 60
- 6 x Universaldübel 8 x 50
- 1 Winkelschraubendreher

Bei der Montage auf Leichtbauwänden benötigt man eine Hinterfütterung, z.B. Schichtholzplatten, wasserfest verleimt > 20 mm dick.




63086
63157



HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung

- zur Abdeckung der HEWI Befestigung BM1263.2 bei Stangensystemen 950...
- runde Abdeckrosette, $\varnothing$ 80 mm, 13 mm hoch
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- hochwertig verchromt




BM1288

**HEWI Befestigungsmaterial
für höhenverstellbare Vorwandinstallationen S 50**

- für Kalksandlochstein, Hohlblockstein aus Beton, Voll-/Hochlochziegel, Hohlblöcke aus Leichtbeton oder Haufwerksporiger Leichtbeton

Lieferumfang

- 2 Edelstahlschrauben M8 x 35
- 2 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85
- 2 Innengewindehülsen HIT-IC



BM1305

**HEWI Befestigungsmaterial
für höhenverstellbare Vorwandinstallationen S 50**

- zur Befestigung an Trockenbau Verstärkungsprofilen

Lieferumfang

- 12 Sechskantholzschrauben 8 x 70 mm
- 12 Dübel MEA ø 10 x 60 mm
- 12 Schalldämmelemente S50 Füße
- 2 Edelstahlschrauben M8 x 60
- 4 Edelstahlschrauben M8 x 55
- 18 Edelstahlunterlegscheiben
- 8 Unterlegscheiben (Polyamid) ø 23,5 / ø 8,5
- 6 Edelstahlmuttern M8



BM1296

**HEWI Befestigungsmaterial
für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800, AQ 800 K, AQ 477/801, AQ 162**

- für AQ1.12M101..., AQ1...12M102..., AQ1.12M10440, AQ1.12M10540, AQ1...106..., AQ1.12M18... und AQ1...110...



BM1297

HEWI Befestigungsmaterial

- für elektronische Waschtischarmaturen



BM1300

**HEWI Befestigungsmaterial
für Einhebel-Waschtischmischer AQ 100**

- für AQ1.12M10040 und AQ1.12M10740



BM1302

**HEWI Befestigungsmaterial
für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950**

- für AQ1.12M103... und AQ1.12M109...